Fiche technique du produit
VE105U

VE105U

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé coup de poing 4+2 modules

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Capacité	
Nombre de modules	6
Dimensions	
Hauteur	190 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	113 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Dimensions	
Profondeur de montage	0 mm
Largeur en modules	6
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Matière	
Matériau	Plastique
Code RAL	3000
Couleur	Rouge feu
Equipement	
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Loquet
Indice de protection avec porte IP	IP55