

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
QUADRI DI AUTOMAZIONE	FK



PROPOSTA DI VALORE
Armadio monoblocco in acciaio ideale per automazione.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
STRUTTURA MONOBLOCCO	Già montata, pronta all'utilizzo.
GRADO DI PROTEZIONE IP65	Adatto all'installazione in ambienti più gravosi
RESISTENZA MECCANICA IK10	Struttura robusta.
PIASTRA DI FONDO PREMONTATA	Piastra di fondo premontata a scelta inserimento frontale o laterale.
PORTA ESTERNA CIECA O IN TRASPARENTE	Possibilità di scelta in base alle richieste.
TETTO ASPORTABILE	Tetto superiore rimovibile per agevolare le lavorazioni.
ESPANDIBILITA'	Possibilità di affiancamento strutture grazie ai kit di affiancamento.

VOCE DI CAPITOLATO
Struttura monoblocco in acciaio, classe di isolamento I, grado di protezione IP65, IK10, adatto in campo automazione. Piastra di montaggio zincata per l'installazione di dispositivi sul fondo dell'armadio ad inserimento frontale o laterale. È possibile scegliere tra 17 diverse dimensioni. Armadi affiancabili tramite appositi kit.

ATTRIBUTI TECNICI	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 62208
MATERIALE	Metallo
CLASSE DI PROTEZIONE	Isolamento classe I
GRADO IP (CON PORTA)	IP65
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK10
COLORE	RAL 7035

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
FK093	ARMADIO P CIECA H1400 L600 P400 PI FRON
FK094	ARMADIO P CIECA H1400 L800 P400 PI FRON
FK103	ARMADIO P CIECA H1600 L600 P400 PI FRON
FK104	ARMADIO P CIECA H1600 L800 P400 PI FRON
FK105	ARMADIO P CIECA H1600 L1000 P400 PI FRON
FK110	ARMADIO P CIECA H1900 L600 P400 PI FRON
FK110T	ARMADIO P TRASP H1900 L600 P400 PI FRON
FK111	ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI FRON
FK111T	ARMADIO P TRASP H1900 L600 P500 PI FRON
FK113	ARMADIO P CIECA H2100 L600 P400 PI FRON
FK113T	ARMADIO P TRASP H2100 L600 P400 PI FRON
FK114	ARMADIO P CIECA H2100 L600 P500 PI FRON
FK114T	ARMADIO P TRASP H2100 L600 P500 PI FRON
FK120	ARMADIO P CIECA H1900 L800 P400 PI FRON
FK120T	ARMADIO P TRASP H1900 L800 P400 PI FRON
FK121	ARMADIO P CIECA H1900 L800 P500 PI FRON
FK121T	ARMADIO P TRASP H1900 L800 P500 PI FRON
FK123	ARMADIO P CIECA H2100 L800 P400 PI FRON
FK123T	ARMADIO P TRASP H2100 L800 P400 PI FRON
FK124	ARMADIO P CIECA H2100 L800 P500 PI FRON
FK124T	ARMADIO P TRASP H2100 L800 P500 PI FRON
FK130	ARMADIO P CIECA H1900 L1000 P400 PI FRON
FK130T	ARMADIO P TRASP H1900 L1000 P400 PI FRON
FK131	ARMADIO P CIECA H1900 L1000 P500 PI FRON
FK131T	ARMADIO P TRASP H1900 L1000 P500 PI FRON
FK133	ARMADIO P CIECA H2100 L1000 P400 PI FRON
FK133T	ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P400 PI FRON
FK134	ARMADIO P CIECA H2100 L1000 P500 PI FRON
FK134T	ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P500 PI FRON
FK143	ARMADIO P CIECA H1400 L600 P400 PI LAT
FK144	ARMADIO P CIECA H1400 L800 P400 PI LAT
FK153	ARMADIO P CIECA H1600 L600 P400 PI LAT
FK154	ARMADIO P CIECA H1600 L800 P400 PI LAT
FK155	ARMADIO P CIECA H1600 L1000 P400 PI LAT
FK160	ARMADIO P CIECA H1900 L600 P400 PI LAT
FK160T	ARMADIO P TRASP H1900 L600 P400 PI LAT
FK161	ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI LAT
FK161T	ARMADIO P TRASP H1900 L600 P500 PI LAT
FK163	ARMADIO P CIECA H2100 L600 P400 PI LAT

FK163T	ARMADIO P TRASP H2100 L600 P400 PI LAT
FK164	ARMADIO P CIECA H2100 L600 P500 PI LAT
FK164T	ARMADIO P TRASP H2100 L600 P500 PI LAT
FK170	ARMADIO P CIECA H1900 L800 P400 PI LAT
FK170T	ARMADIO P TRASP H1900 L800 P400 PI LAT
FK171	ARMADIO P CIECA H1900 L800 P500 PI LAT
FK171T	ARMADIO P TRASP H1900 L800 P500 PI LAT
FK173	ARMADIO P CIECA H2100 L800 P400 PI LAT
FK173T	ARMADIO P TRASP H2100 L800 P400 PI LAT
FK174	ARMADIO P CIECA H2100 L800 P500 PI LAT
FK174T	ARMADIO P TRASP H2100 L800 P500 PI LAT
FK180	ARMADIO P CIECA H1900 L1000 P400 PI LAT
FK180T	ARMADIO P TRASP H1900 L1000 P400 PI LAT
FK181	ARMADIO P CIECA H1900 L1000 P500 PI LAT
FK181T	ARMADIO P TRASP H1900 L1000 P500 PI LAT
FK183	ARMADIO P CIECA H2100 L1000 P400 PI LAT
FK183T	ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P400 PI LAT
FK184	ARMADIO P CIECA H2100 L1000 P500 PI LAT
FK184T	ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P500 PI LAT
FK205	COPPIA PANNELLI LATERALI H1600 P400
FK020	CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L600
FK021	CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L600
FK030	CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L800
FK031	CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L800
FK040	CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L1000
FK041	CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L1000
FK220	PIASTRA PASSACAVI CIECA L600
FK230	PIASTRA PASSACAVI CIECA L800
FK240	PIASTRA PASSACAVI CIECA L1000
FK270	PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L600
FK280	PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L800
FK290	PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L1000
FK293	COPPIA PANNELLI LATERALI H1400 P400
FK310	COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P400
FK311	COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P500
FK320	COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P400
FK321	COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P500
FK370	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L600 P400
FK371	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L600 P500
FK380	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400

FK381	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P500
FK390	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L1000 P400
FK391	ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L1000 P500
FK404	COPPIA STAFFE PREFORATE P400
FK405	COPPIA STAFFE PREFORATE P500
FK460	COPPIA STAFFE FISSAGGIO A PARETE
FM635	KIT ACCOPPIAMENTO ORIZZONTALE
KJ01D	Ripartitore a barr mod 4Px160A s.quadro
KJ01AN	Ripartitore mod mobile 2x125A s.quadro
KJ01BN	Ripartitore mod mobile 4x80A s.quadro
KJ01CN	Ripartitore mod mobile 4x125A s.quadro
KJ02D	Blocchi distribuz. 125A s.quadro
KJ02C	Blocchi distribuz. 160A s.quadro
KJ02A	Blocchi distribuz. 250A s.quadro
KJ02B	Blocchi distribuz. 400A s.quadro
FM653	COPPIA GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
10962	INSERTOXCHIUSURE - DOPPIA ALETTA E DOPPIA P
FZ680	MANIGLIA STAGNA Q5 QPLUS VENEZIA
FL74Z	Inserto triangol Orion.Plus-q.evo, 8mm
FL75Z	Ins doppia aletta Orion.Plus-q.evo 3 mm
FL76Z	Ins serratura Orion.Plus-q.evo 8x8 mm
FL98Z	Coppia inserti chiave Orion.Plus-q.evo