VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
BUILDING AUTOMATION	Modulo d'ingresso universale con morsetti QuickConnect

PROPOSTA DI VALORE
Il modulo d'ingresso universale permette il comando di attuatori tramite il bus KNX e viene configurato attraverso il sw standard ETS o l'interfaccia Hager easy KNX

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
RICONOSCE IL TIPO DI CIRCUITO COLLEGATO ALL'INGRESSO	Il modulo riconosce automaticamente il tipo di circuito collegato in ingresso (potenziale libero oppure con tensioni da 24 a 230 V AC/DC)

VOCE DI CAPITOLATO
Il modulo d'ingresso universale permette di interfacciare i contatti liberi da potenziale o alimentati in tensione da 24 a 230 V AC/DC tramite il bus KNX. Sono disponibili 6 canali indipendenti con riconoscimento automatico del tipo di circuito collegato (24… 230V AC/DC o liberi da potenziale). Gli ingressi possono essere configurati per il comando di tapparelle/veneziane, interruttori orari, dimmer, riscaldamento, comandi di forzatura, scenari e allarmi (con invio ciclico sul bus degli allarmi provenienti da automatismi come anemometri, sensori pioggia, interruttori crepuscolari, ecc.). Tutti gli ingressi sono dotati di morsetti QuickConnect. Contenuto: con morsetto di collegamento bus. Colore: grigio chiaro. Tipo Hager serie TXA o similare.

ATTRIBUTI TECNICI	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	30 V DC SELV
TENSIONE DI SEGNALE	Da 24 a 230 V AC/DC
DISTANZA MASSIMA TRA CONTATTO E INGRESSO	100 M
CONSUMO BUS MAX	7 mA
COLORE	Grigio chiaro

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
TXA306	Modulo Ingresso On/Off Bus KNX - 6 In Universali 230V Ac/Dc - 6 Moduli Din

ACCESSORI	
CODICE PRODOTTO	**DESCRIZIONI PRODOTTO**
TG008	Morsetto Rosso-Nero Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
TG018	Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
TG019	Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
TG025	Morsetto Giallo-Bianco Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
TG029	MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
TGZ181	Cavo KNX Eib J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm L=100M Classe CPR B2CAs1d1a1 Senza Alogeni
TGZ185	Cavo KNX Eib J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm L=500M Classe CPR B2CAs1d1a1 Senza Alogeni