Produktdatenblatt
RED614Y

ELCOM.



RED614Y

IP20

Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	35 mm
Tiefe	58 mm

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Kunststoff

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm^2

Funktionen

Funktion	Verteilen

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja