


**Certificazioni:** EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

## Frontali portella bianca




Codice B04941

### STY INC 04W0 PB

4 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04911) 11 W  
Confezionamento 24 (24x1)p

**Dotazione standard**

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro




Codice B04942

### STY INC 06W0 PB

6 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04912) 13 W  
Confezionamento 18 (18x1)p

**Dotazione standard**

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)




Codice B04943

### STY INC 08W0 PB

8 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04913) 20 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04923) 27 W  
Confezionamento 10 (10x1)p

**Dotazione standard**

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)




Codice B04944

### STY INC 12W0 PB

12 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04914) 30 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04924) 46 W  
Confezionamento 8 (8x1)p


**Dotazione standard**


- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (6 moduli)



**Certificazioni:**  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



**STY INC 18W0 PB**


18 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04915) 37 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04925) 56 W  
Confezionamento 4 (4x1)p

**Dotazione standard**

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04945



**STY INC 24W0 PB**


24 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04916) 42 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04926) 66 W  
Confezionamento 5 (5x1)p

**Dotazione standard**

- 2 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04946



**STY INC 36W0 PB**


36 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04917) 46 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04927) 70 W  
Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04947



**STY INC 54W0 PB**


54 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04918) 62 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04928) 80 W  
Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04948



**STY INC 72W0 PB**

72 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04919) 73 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04929) 120 W  
Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 4 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 6 coprimoduli (6 moduli)




Codice B04949

**Certificazioni:** EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).


## Frontali portella fumé



Codice B04951

### STY INC 04W0 PF


4 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04911) 11 W  
Confezionamento 24 (24x1)p  
**Dotazione standard**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro



Codice B04952

### STY INC 06W0 PF


6 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04912) 13 W  
Confezionamento 18 (18x1)p  
**Dotazione standard**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (4 moduli)



Codice B04953

### STY INC 08W0 PF


8 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04913) 20 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04923) 27 W  
Confezionamento 10 (10x1)p  
**Dotazione standard**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (4 moduli)



Codice B04954

### STY INC 12W0 PF


12 moduli  
Colore bianco RAL 9016 - portella fumé  
Portella predisposta per serratura cod. B04994  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04914) 30 W  
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04924) 46 W  
Confezionamento 8 (8x1)p  
**Dotazione standard**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (6 moduli)



**Certificazioni:** EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



### STY INC 18W0 PF


18 moduli  
 Colore bianco RAL 9016 – portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B04994  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04915) 37 W  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04925) 56 W  
 Confezionamento 4 (4x1)p

**Dotazione standard**

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04955



### STY INC 24W0 PF


24 moduli  
 Colore bianco RAL 9016 – portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B04994  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04916) 42 W  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04926) 66 W  
 Confezionamento 5 (4x1)p

**Dotazione standard**

- 2 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04956



### STY INC 36W0 PF


36 moduli  
 Colore bianco RAL 9016 – portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B04994  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04917) 46 W  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04927) 70 W  
 Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04957



### STY INC 54W0 PF


54 moduli  
 Colore bianco RAL 9016 – portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B04994  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04918) 62 W  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04928) 80 W  
 Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04958



### STY INC 72W0 PF

72 moduli  
 Colore bianco RAL 9016 – portella fumé  
 Portella predisposta per serratura cod. B04994  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04919) 73 W  
 Potenza dissipabile (con scatola cod. B04929) 120 W  
 Confezionamento 1 p

**Dotazione standard**

- 4 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 6 coprimoduli (6 moduli)




Codice B04959

**Certificazioni:** EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.


Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

## Scatole per muratura



### STY SIC 04 MUR

Scatola incasso muratura centralino 4 moduli  
Colore arancione  
Potenza dissipabile 11 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 42 p




Codice B04911



### STY SIC 06 MUR

Scatola incasso muratura centralino 6 moduli  
Colore arancione  
Potenza dissipabile 13 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 42 p




Codice B04912



### STY SIC 08 MUR

Scatola incasso muratura centralino 8 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04997  
Potenza dissipabile 20 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 18 p




Codice B04913



### STY SIC 12 MUR


Scatola incasso muratura centralino 12 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998  
Potenza dissipabile 30 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 12 p




Codice B04914

Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




**STY SIC 18 MUR**

Scatola incasso muratura centralino 18 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999  
Potenza dissipabile 37 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 9 p



Codice B04915




**STY SIC 24 MUR**

Scatola incasso muratura centralino 24 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998  
Predisposta per separatore cod. B04990  
Potenza dissipabile 42 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 7 p



Codice B04916




**STY SIC 36 MUR**

Scatola incasso muratura centralino 36 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998  
Predisposta per separatore cod. B04990  
Potenza dissipabile 46 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 1 p



Codice B04917




**STY SIC 54 MUR**

Scatola incasso muratura centralino 54 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999  
Predisposta per separatore cod. B04991  
Potenza dissipabile 62 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 1 p



Codice B04918



**STY SIC 72 MUR**

Scatola incasso muratura centralino 72 moduli  
Colore arancione  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999  
Predisposta per separatore cod. B04991  
Potenza dissipabile 73 W  
Dotata di paramalta  
Confezionamento 1 p




Codice B04919

**Certificazioni:** EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).


## Scatole per cartongesso



Codice B04923

### STY SIC 08 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 8 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsetteria cod. B04997  
Potenza dissipabile 27 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 24 p



Codice B04924

### STY SIC 12 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 12 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsetteria cod. B04998  
Potenza dissipabile 46 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 16 p



Codice B04925

### STY SIC 18 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 18 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsetteria cod. B04999  
Potenza dissipabile 56 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 12 p



Codice B04926


### STY SIC 24 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 24 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsetteria cod. B04998  
Predisposta per separatore cod. B04990  
Potenza dissipabile 66 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 10 p



**Certificazioni:**  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




**STY SIC 36 CAR**

Scatola incasso cartongesso centralino 36 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998  
Predisposta per separatore cod. B04990  
Potenza dissipabile 70 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 1 p



Codice B04927




**STY SIC 54 CAR**

Scatola incasso cartongesso centralino 54 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999  
Predisposta per separatore cod. B04991  
Potenza dissipabile 80 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 1 p



Codice B04928



**STY SIC 72 CAR**

Scatola incasso cartongesso centralino 72 moduli  
Colore bianco  
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999  
Predisposta per separatore cod. B04991  
Potenza dissipabile 120 W  
Dotata di 4 elementi di fissaggio  
Confezionamento 1 p



Codice B04929