Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
EE840

EE840



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 360 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz

Διαστάσεις

Πλάτος	91 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι