Fiche technique du produit
B45310

B45310

Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	1200 - 1200 mm²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm
Couvercle, porte	
Nombre de couvercles montables	1
Equipement	
Réglable	Oui
Portatifs	Non
Câble	
Position d'entrée du câble	Dessus
Installation, montage	
Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non
Matière	
Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium
Configuration	
Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins