

:hager



witty one

De stijlvolle laadoplossing voor
eenvoudig laden bij woningen.

De iconische oplossing met essentiële functies





De witty one is een basis lader voor jouw klant die eenvoudig wil laden. Toch met een aantal geavanceerde functies zoals RFID-autorisatie, de optie voor load-balancing via de slimme meter en een app voor gemak tijdens installatie en gebruik.

Het laadstation

Het basismodel van de witty family is de witty one. Het laadstation is bedoeld voor de consument die eenvoudig wil laden en biedt toch een aantal geavanceerde functies en hoogwaardige kwaliteit. Zoals RFID, optie tot load-balancing en PV-laden via de slimme meter en een app. Als installateur kun je het laadstation gemakkelijk installeren en in bedrijf stellen.



Weer en wind

Op het gebied van bescherming gaat witty net een stapje verder. De extra hoge IP55 bescherming tegen binnendringen van water en stof en de IK10 slagvastheid maken de witty geschikt voor gebruik in weer en wind.


De bijbehorende Hager Charge-app

De intuïtieve app is handig voor zowel tijdens het inbedrijfstellen als het gebruik van het laadstation. Als installateur stel je de lader hiermee moeiteloos in met de smartphone.

Van het bewaken van laadactiviteiten tot het beheren van de laadopties en gebruikersautorisaties. De Hager Charge-app maakt de laadervaring gemakkelijk en overzichtelijk.

Bluetooth-app voor installateurs voor de ingebruikname.

Eenvoudige bediening en monitoring voor de eindgebruiker.



Kijk voor meer informatie op
hg.news/witty-familie

De twee versies

1 Vaste kabel (6,5 m lengte)



2 Socket



Indicatie-LED

RFID-lezer

Geïntegreerde
klep

(Socket-versie)

De hoofdaccessoires

Het witty one-laadstation heeft accessoires om de functionaliteit en installatieveelzijdigheid te uit te breiden. Zoals het toevoegen van connectiviteit, load-balancing, bevestiging op een luxe zuil of te voorzien van een witte cover.





Beknopt overzicht


- iconisch ontwerp
- toepassing voor woningen
- 1 fase of 3 fase, maximaal 11kW
- socket T2S of vaste kabel 6,5 m
- Hager charge app (standaard alleen via bluetooth)
- standaard nauwkeurige (2%) meting
- eenvoudige installatie met handige back-plate.
- afgeschermd elektronica
- geïntegreerde kabelhouder
- RFID-interface voor autorisatie
- optionele externe MID-meting
- optioneel dynamisch loadmanagement
- 2 sleuven voor optionele kaarten:
XVA245 - Communicatiekaart voor connectiviteit
XVA205 - communicatiekaart voor draadloze P1 load balancing

Ingangs- & uitgangs-
contacten

Afdekking elektronica

Sleuven voor
uitbreidings-
kaarten

Aansluitklemmen



Hager Nederland
Het Sterrenbeeld 31
5215 MK 's-Hertogenbosch

hager.com/nl

**Bezoek ons online
en ontdek meer**

hg.news/witty-familie

:hager