


:hager



The power in
your hands



witty plus

Geavanceerde laadoplossing
met eenvoudige installatie

Een slimme, geavanceerde lader in een stijlvol design – ideaal voor jou als installateur. Dankzij load balancing en zonladen bied je jouw klanten efficiënt energiebeheer, terwijl jij profiteert van een eenvoudig te installeren én toekomstbestendige oplossing. De geïntegreerde MID-meting maakt nauwkeurige verrekening mogelijk zodat jij kwaliteit en betrouwbaarheid levert.





**Geavanceerde
laadoplossing
met eenvoudige
installatie**

Het laadstation

De witty plus is een geavanceerd laadstation met compleet geïntegreerde connectiviteit, MID-meting en slimme functies zoals de 1-3 fase auto-switch technologie. Hiermee is het geschikt voor load balancing, PV-laden en het verrekenen van laadkosten via een CPO. De lader is ontworpen met veiligheid als prioriteit, voorzien van een Type 2S-laadsocket, een afgeschermd binneneenheden en ruime aansluitmogelijkheden voor een snelle en eenvoudige installatie.



Weer en wind

Op het gebied van bescherming gaat witty net een stapje verder. De extra hoge IP55 bescherming tegen binnendringen van water en stof en de IK10 slagvastheid maken de witty geschikt voor gebruik in weer en wind.


De bijbehorende Hager Charge-app

De intuïtieve app is handig voor zowel tijdens het inbedrijfstellen als het gebruik van het laadstation. Als installateur stel je de lader hiermee moeiteloos in met de smartphone.

Van het bewaken van laadactiviteiten tot het beheren van de laadopties en gebruikersautorisaties. De Hager Charge-app maakt de laadervaring gemakkelijk en overzichtelijk.

Bluetooth-app voor installateurs voor de ingebruikname.

Eenvoudige bediening en monitoring voor de eindgebruiker.



Kijk voor meer informatie op
hg.news/witty-familie

De twee versies

1 Vaste kabel (6,5 m lengte)



2 Socket



Indicatie-LED

RFID-lezer

Geïntegreerde
klep

(socket
-versie)

De hoofdaccessoires

Het witty plus-laadstation heeft accessoires om de functionaliteit en installatieveelzijdigheid uit te breiden. Zoals bevestiging op een luxe zuil of te voorzien van een witte cover. Witty plus is ook te koppelen aan het Flow energiemanagementsysteem.





Beknopt overzicht

- iconisch ontwerp
- toepassing voor woningen
- 1 of 3 fase, maximaal 22kW
- socket T2S of vaste kabel 6,5 m
- Hager Charge app
- geïntegreerde connectiviteit (LAN 2x, wi-fi, modbus, OCPP)
- optioneel dynamisch load management
- externe MID-meting
- geïntegreerde kabelhouder
- RFID-interface voor autorisatie
- 2 sleuven voor optionele kaarten:
- XVA205 - communicatiekaart voor draadloze P1 load balancing.
- eenvoudige en veilige bedrading: centrale schroef voor nivellering, beschermde elektronica

Ingangs- & uitgangs-
contacten

Afdekking elektronica

Aansluitklemmen

Geïntegreerde
connectiviteit

Geïntegreerde
MID-meting

Uitbreidings-
kaarten



Hager Nederland
Het Sterrenbeeld 31
5215 MK 's-Hertogenbosch

hager.com/nl

**Bezoek ons online
en ontdek meer**

hg.news/witty-familie

:hager