







- (DE) Montageanleitung
- (EN) Installation instructions
- (FR) Instructions d'installation
- (IT) Istruzioni di installazione
- (NL) Installatie-instructies
- (SV) Montageanvisning
- (PL) Instrukcja instalacji
- (ES) Instrucciones de instalación
- (PT) Instruções de instalação

W.1/Cubyko RJ45 - Cat. 6a STP
WNA226x, WNA227x






01



01




02






03




04




05




06




07



08



09



FR Utilisation conforme



- Conformément à : ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Compatible avec RJ45, RJ12 et RJ11
- Bornes de coupe pour une installation sans outil
- Code couleur selon EIA/TIA 568 A&B
- Catégorie 6a Classe Ea 500 MHz

PL Użycie zgodne z przeznaczeniem



- Zgodnie z: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Kompatybilny z RJ45, RJ12 i RJ11
- Zaciski tnące do montażu bez użycia narzędzi
- Kod kolorów zgodny z EIA/TIA 568 A&B
- Kategoria 6a: Klasa Ea 500 MHz

IT Uso corretto



- In conformità con: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Compatibile con RJ45, RJ12 e RJ11
- Connettori terminali per l'installazione senza attrezzi
- Codice colore secondo EIA/TIA 568 A&B
- Categoria 6a: Classe Ea 500 MHz

ES Uso previsto



- De acuerdo con: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Compatible con RJ45, RJ12 y RJ11
- Terminales de corte para una instalación sin herramientas
- Código de colores según EIA/TIA 568 A&B
- Categoría 6a: Clase Ea 500 MHz

DE Bestimmungsgemäße Verwendung



- Gemäß: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Kompatibel RJ45, RJ12 und RJ11
- Schneidklemmen zur werkzeuglosen Installation
- Farbcode nach EIA/TIA 568 A&B
- Kategorie 6a: Klasse Ea 500 MHz

EN Intended use



- In accordance with: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Compatible with RJ45, RJ12 and RJ11
- Cutting terminals for tool-free installation
- Colour code according to EIA/TIA 568 A&B
- Category 6a: Class Ea 500 MHz

NL Beoog gebruik



- In overeenstemming met: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Kompatibel met RJ45, RJ12 en RJ11
- Snijklemmen voor installatie zonder gereedschap
- Kleurcode volgens EIA/TIA 568 A&B
- Categorie 6a: Klasse Ea 500 MHz

SV Användningsområde



- I enlighet med: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Kompatibel med RJ45, RJ12 och RJ11
- Skärande terminaler för verktygslös installation
- Färgkod enligt EIA/TIA 568 A&B
- Kategori 6a: Klass Ea 500 MHz

PT Utilização correcta



- Em conformidade com: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173
- Compatível com RJ45, RJ12 e RJ11
- Terminais de corte para uma instalação sem ferramentas
- Código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A&B
- Categoria 6a: Classe Ea 500 MHz