# Технічні характеристики виробу
47753522

47753522

## Технічні характеристики

### Напруга

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга | 250 V |

### Електричний струм

| | |
|---|---|
| Номінальний струм | 16 A |

### Умови використання

| | |
|---|---|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |

### Частота

| | |
|---|---|
| Частота | 50 - 60 Hz |

### Матеріали

| | |
|---|---|
| Colour | Полярна білизна |
| Код RAL | 9010 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Термопластик |
| Обробка | Необроблений |

### Розміри

| | |
|---|---|
| Висота | 76 mm |
| Ширина | 147 mm |
| Глибина | 63 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 0 mm |

### Під'єднання

| | |
|---|---|
| Поперечний розріз дроту | 1,0 - 2,5 $mm^2$ |

### Установлення, монтаж

| | |
|---|---|
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |

### Підключення

| | |
|---|---|
| Тип з'єднання | Штекерне з'єднання |
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами<br>Гачкове кріплення |

### Обладнання

| | |
|---|---|
| Тип розетки роз'єму/вилки | SCHUKO |
| Поворотна центральна вставка | Ні |
| З відкидною кришкою | Так |
| З круглим захисним заземлювальним штифтом | Ні |
| З сигнальною лампою | Ні |
| Із замком | Ні |

### Аксесуари

| | |
|---|---|
| Має поле для маркування | Ні |

### Кришка, дверцята

| | |
|---|---|
| Тип кришки | Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні |

### Ємність

| | |
|---|---|
| Кількість модулів | 2 |

### Безпека

| | |
|---|---|
| З посиленим захистом від контакту | Ні |
| Ударостійкість IK | IK05 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |

### Функції

| | |
|---|---|
| З орієнтаційним освітленням | Ні |
| З функціональним освітленням | Ні |

| **Ідентифікація** | |
|---|---|
| З відбитком | Ні |

| **Тексти** | |
|---|---|
| Накладка | Повний корпус |
| Проводка | Вставки наскрізні |
| Захист | Без посиленого захисту контакту |
| Тип з'єднання | Зі вставними клемами |
| Клема | Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки<br>З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу |

| **Sustainability** | |
|---|---|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |