Produktový list
EK4004039016

EK4004039016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	40 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 60 °C

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne

Konfigurace

Překrývání	Ano

Vhodné pro

EK 40x40

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy