


Gebruiks- en installatievoorschriften

# Lichtregeling

# Bijpost draai- dimmer



Bijpost met soft-klik voor draaidimmer  
**WL4041xx, WTN4041xx**

CE

**:hager**

<b>1</b>	<b>Veiligheidsinstructies.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Correct gebruik.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bediening.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Informatie voor gekwalificeerde elektriciens.....</b>	<b>7</b>
4.1	Installatie en elektrische aansluiting.....	7
<b>5</b>	<b>Bijlage.....</b>	<b>8</b>
5.1	Technische gegevens.....	8
5.2	Opmerking bij verwijdering.....	8

## **1 Veiligheidsinstructies**

**Elektrische apparaten mogen alleen worden geïnstalleerd en gemonteerd door een geschoold en gekwalificeerde elektricien volgens de relevante installatienormen, richtlijnen, voorschriften, richtlijnen, veiligheids- en ongevallenpreventieregelgeving van het land van installatie.**

**Gevaar als gevolg van elektrische schok. Ontkoppel de voeding voordat u aan het apparaat of de belasting gaat werken. Houd rekening met alle circuitbeveiligingsapparaten die gevaarlijke spanningen leveren aan het apparaat.**

**Niet-naleving van de instructies voor installatie kan leiden tot schade aan het apparaat, brand en andere gevaren.**

**Deze instructies vormen een integrale component van het product en moeten door de eindgebruiker worden bewaard.**

## **2 Correct gebruik**


- Bijpost van een universele draaidimmer (Comfort)
- Installatie in inbouwdoos conform DIN 49073
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis zonder druppelen of sproeien van water
- Bediening met geschikte afdekking

### 3 Bediening



Instellingen die tijdens de inbedrijfstelling op de dimmer worden uitgevoerd, zijn alleen mogelijk op de hoofdeenheid.


#### Het licht inschakelen of de helderheid aanpassen



Afbeelding 1: Het licht inschakelen of de helderheid aanpassen

- Druk kort op de afstelknop: Het licht gaat aan of uit (Afbeelding 1).
- Draai snel aan de afstelknop: De helderheid wordt snel gewijzigd (Afbeelding 1).
- Draai langzaam aan de afstelknop: De helderheid wordt langzaam gewijzigd (Afbeelding 1).

#### Zet het licht aan met minimale of maximale helderheid



Afbeelding 2: Inschakelen met minimale of maximale helderheid

- De radio is ingeschakeld.

## Bediening

---

- Draai de afstelknop een kwartslag en druk vervolgens kort op de afstelknop.  
Het licht schakelt in op minimale of maximale helderheid (Afbeelding 2).

### **Inschakelhelderheid opslaan**

- Helderheid instellen
- Houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt.  
De inschakelhelderheid wordt opgeslagen. Ter bevestiging schakelt de verlichting kort uit en weer in op de ingestelde helderheid.

### **Inschakelhelderheid verwijderen**

- Druk kort op de afstelknop: Licht gaat aan met het ingeschakelde helderheidsniveau.
- Houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt.  
De inschakelhelderheid wordt gewist. Ter bevestiging schakelt het lampje kort UIT en weer AAN. De schakelaar wordt ingeschakeld op de laatst ingestelde helderheidswaarde.

## 4 Informatie voor gekwalificeerde elektriciens


### 4.1 Installatie en elektrische aansluiting



**Gevaar**

Elektrische schok wanneer onder stroom staande onderdelen worden aangeraakt!  
Een elektrische schok kan de dood tot gevolg hebben!

- Ontkoppel alle aansluitkabels voordat u aan het apparaat gaat werken en dek onder spanning staande delen in het gebied af!




Afbeelding 3: Aansluitschema voor universele draaidimmer met verlenging

- ① Universele draaidimmer
- ② Draaischakelaar, normaal open contact
- ③ Bijpost universele draaidimmer

Sluit verlichte drukknoppen alleen aan als ze voorzien zijn van een aparte N-terminal.



Sluit de bijpost van de universele draaidimmer altijd aan op slechts één hoofdeenheid.



Afbeelding 4: Klembare draaddoorsneden

## 5 Bijlage

### 5.1 Technische gegevens

Nominale spanning	230 V~
Netfrequentie	50/60 Hz
Stand-by vermogen	≤ 0,3 W
Omgevingstemperatuur/opslagtemperatuur	-5 ... +45 °C
Verontreinigingsgraad	2
Totale lengte van de kabel van de uitbreidingseenheid	≤ 100 m

### 5.2 Opmerking bij verwijdering

#### Opmerking bij verwijdering



Correcte verwijdering van dit product (elektr(on)isch afval).

#### (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Deze markering op het product of de documentatie geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit apparaat te scheiden van andere soorten afval. Recycle het apparaat op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de dealer waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze dit apparaat kunnen afgeven voor milieuvriendelijke verwijdering.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander afval voor verwijdering.



**Berker GmbH & Co. KG**

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

**hager.com**