Karta katalogowa
470040



470040

Elementy natynkowe Gniazdo SCHUKO, kremowy

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kolor	Biały
Kod RAL	1013
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Wykończenie	Barwiony
Wymiary	
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	47 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Łączność	
Typ połączenia	Zaciski wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	1
Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie
Dodatkowe informacje	
Osłona	Kompletna obudowa

Dodatkowe informacje

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak