Ficha técnica do produto
941952502



941952502

Integro - tomada Schuko obtur, branco mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	16 A

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar

Conetividade

Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	1

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com gravação	Não

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade	
Sem halogéneos	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim