Productdatablad
SK601

SK601

Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V

Technische karakteristieken

Architectuur	
Aantal polen	2
Pooltype	2P
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	8 kA
Spanning	
Nominale spanning Ue	660 - 660 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Capaciteit	
Aantal modulen	3
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Afmetingen	
Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm
Afmetingen	85 x 53 mm
Uitrusting	
Aantal NO contacten	2
Aantal verbreekcontacten	2
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
Aansluiting	
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm^2
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm^2
Duurzaamheid	
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen