Fiche technique du produit
LFF3006009010



LFF3006009010

Goulotte Liféa 30X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	30 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Couvercle, porte	
Type de couvercle	En vrac
Dimensions	
Section intérieure / utile	1250 - 1250 mm²
Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	6
Matière	
Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma
Transparent	Non
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C
Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Nombre d'agrafes par mètre	2
Avec film de protection	Non
Configuration	
Avec traitement antibactérien	Non
Eléments fournis	
Livraison sur rouleau	Non