Productdatablad
HW1M412FB



HW1M412FB

Air Circuit Breaker HW1 55kA 1250A 4P Fixed for Sentinel tripunit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	1250 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA

Levensduur	
Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	30000

Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand	
Inwendige weerstand	25 µΩ

Uitvoering	
Aantal polen	4
Uitvoering component	Vaste inbouw

Afschakeling	
Responstijd bij sluiten	50 ms

Data act compliance	
Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Elektrische meting Gedetailleerde elektrische meting Algemene diagnostiek Operationele status Softwarediagnostiek
Data formaten	Custom
Geschat dagelijks dataverbruik	< 1 KB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Ja

Duurzaamheid	
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja