Produktový list
VZ24NAV

VZ24NAV

Zákryty včetně svorek, volta VU/VH24

Technické vlastnosti

Rozměry	
Výška	370 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm
Konektivita	
Druh montáže	Upevnění šrouby
Materiál	
Kód RAL	9010
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP30
Vybavení	
Počet řad v rozvaděči	2
Počet lišt	2
Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano