KYA02EP

Rijgklemhouder Plug-In aarde 2,5 mm², 24 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W

Afmetingen

Hoogte	51,20 mm
Breedte	59,75 mm
Diepte	5 mm

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm²

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja