Fiche technique du produit
EV106



EV106

IP20

Télévariateur pilote 1-10 V

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Connectivité	
Variation DALI	Non
Puissance	
Puissance absorbée (en fonctionnement)	3 VA
Puissance absorbée (veille)	1 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 45 °C
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	65 mm
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm^2
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm^2
Capacité	
Nombre de modules	4
Courant électrique	
Courant de commande 1-10 V (esclave)	50 mA
Matière	
Couleur	Gris
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour un montage sur rail DIN
Raccordement	Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard