Produktdatenblatt
EV106



EV106

IP20

Fernsteuergerät 1-10V

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Konnektivität	
Dimmung DALI	Nein
Leistung	
Stromverbrauch während des Betriebs	3 VA
Leistungsaufnahme standby	1 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	71 mm
Tiefe	65 mm
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm^2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm^2
Kapazität	
Anzahl Module	4
Elektrischer Strom	
Steuerstrom 1-10 V Slave	50 mA
Werkstoff	
Farbe	Grau
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster