Productdatablad
EV106



EV106

IP20

1-10V

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI	Nee

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	3 VA
Energieverbruik standby	1 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	71 mm
Diepte	65 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm^2
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm^2

Capaciteit

Aantal modulen	4

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 1-10 V slave	50 mA

Materiaal

Kleur	Grijs

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker