Ficha técnica do produto
EV106



EV106

IP20

1-10V

Televariador 1/10V

Características técnicas

Tensão	
Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Conetividade	
Regulação DALI	Não
Potência	
Consumo de energia em operação	3 VA
Potência absorvida em standby	1 W
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
Dimensões	
Altura	85 mm
Largura	71 mm
Profundidade	65 mm
Conexão	
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm^2
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm^2
Capacidade	
Número de módulos	4
Corrente elétrica	
Corrente de comando na saída 1-10V	50 mA
Materiais	
Cor	Cinzento
Texto	
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Ligação	Ligação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais