Tehnički list proizvoda
EV106



EV106

IP20

Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, univerzalni

Tehničke karakteristike

Napon	
Radni napon	230 - 230 V
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 50 Hz
Povezivost	
Dimanje DALI	Ne
Snaga	
Potrošnja energije tokom rada	3 VA
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	1 W
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-10 - 45 °C
Dimenzije	
Visina	85 mm
Širina	71 mm
Dubina	65 mm
Veza	
Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm^2
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm^2
Kapacitet	
Broj modula	4
Električna struja	
Kontrolna struja 1-10 V slave	50 mA
Materijali	
Boja	Siva
Tekst	
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za montažu na DIN šinu
Spajanje/čvorište	Priključak za osvjetljene (maks. 5 mA) ili standardne tastere