Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
EV106



EV106

IP20

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V STANDARD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	
Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
Συχνότητα	
Συχνότητα	50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα	
Dimming DALI	Όχι
Ισχύς	
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	3 VA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	1 W
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 45 °C
Διαστάσεις	
Ύψος	85 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	65 mm
Σύνδεση	
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm²
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	4
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ρεύμα ελέγχου 1-10V slave	50 mA
Υλικά	
Χρώμα	Γκρι
Κείμενο	
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
Διακλάδωση	Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν