Fiche technique du produit
LFC100159010A



LFC100159010A

Goulotte 10x15, L=2100mm, adhésive, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2100 mm

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle charnière

Dimensions

Section intérieure / utile	106 - 106 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma
Transparent	Non

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Non

Configuration

Avec traitement antibactérien	Non

Eléments fournis

Livraison sur rouleau	Non