Tehnički list proizvoda
LFC100159010A



LFC100159010A

Kanal 10x15, L=2100, samoljepljivi, bijeli

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	10 mm
Širina	15 mm
Dužina	2100 mm

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Šarka

Dimenzije

Unutrašnji presjek	106 - 106 mm²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	0

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Transparentno	Ne

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C

Povezivost

Spojnica kanala	Bez spajanja

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kabla je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Sa antibakterijskom obradom	Ne

Opseg isporuke

Isporuka u rolni	Ne