Fiche technique du produit
WH36180803A



WH36180803A

robusto Poussoir rotatif /2 pôles/ 0<-1 / + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	16 A
Courant de commutation	16 A

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Gris
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	77.4 mm
Profondeur de montage	31.4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	46 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	43 mm

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C

Textes

Plaques centrales	Pour plaque centrale avec bouton tournant
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Pour montage associé
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui