Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
FL160A

FL160A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. 300X500X200

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	
Ύψος	500 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	200 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,20 mm
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Εξοπλισμός	
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	0
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Υλικά	
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό
Εξοπλισμός	
Αριθμός σειρών	3
Κάλυμμα, πόρτα	
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ονομαστικό ρεύμα	250 A
Βιωσιμότητα	
Συμμόρφωση RoHS	Ναι