Fiche technique du produit
FK134



FK134

Porte,FK,opaque, coffret metallique,2100x1000x500mm, plaque de montage frontale

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2100 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,20 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Métal

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui