Produktdatenblatt
WH36180705A



WH36180705A

robusto Schwenktaster /1p/ 0<-1 /0+30° mit IP55-Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A
Spannung	
Nennspannung	230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Polanzahl	1
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt
Abmessungen	
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	72.4 mm
Einbautiefe	31.4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	43 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Anschluss	
Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Sicherheit	
Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Drehknopf
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Für Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja