Fiche technique du produit
WH36180705A



WH36180705A

robusto Poussoir rotatif /1p/ 0<-1 /0+30° + face IP55 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	16 A
Courant de commutation	16 A
Tension	
Tension nominale	230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	1
Matière	
Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat
Dimensions	
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	72.4 mm
Profondeur de montage	31.4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	43 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Raccordement	
Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Borne à vis
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C

Textes

Plaques centrales	Pour plaque centrale avec bouton tournant
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Pour montage associé
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui