Ficha técnica do produto
926102509



926102509



Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt

Características técnicas

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm

Equipamento

Número de saídas	2

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
Tem campo de etiquetagem	Não

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate

Potência

Potência absorvida em standby	0,15 W

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,20 A
Corrente de saída	3000 mA

Texto

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim