Ficha de datos de producto
926102509



926102509

Toma USB 230V Integro bl. polar

Características técnicas

Conectividad

Conector/enchufe tipo USB	AA

Dimensiones

Profundidad del montaje	31 mm

Equipo

Número de salidas	2

Accesorios

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

Materiales

Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico

Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

Texto

Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí