Fiche technique du produit
WH20184800A



WH20184800A

kallysto Poussoir à clé A/2p/1->0/30°/Plaque frontal pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	16 A
Courant de commutation	16 A
Tension	
Tension nominale	400 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé
Nombre de pôles	2
Matière	
Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat
Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	69 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	62 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	60 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Raccordement	
Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Borne à vis
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C

Textes	
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Pour montage associé
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	2NO, bornes d'entrée séparées
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour
kallysto encastré

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui