Produktdatenblatt
WH20184804B



WH20184804B

kallysto UP: Schlüsseltaster A/2-polig/1->0/30°/ + Befest.-Platte + Front Anthr.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A
Spannung	
Nennspannung	400 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	2
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt
Abmessungen	
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	69 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	62 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	60 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Anschluss	
Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja