Produktdatablad
M55069010



M55069010

T-stycke, f-vit M5506-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	61 mm
Bredd	110 mm
Mätning A	190 mm
Tillbehör	
Tillbehörstyp	Kapslad
Standarder	
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
Material	
Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Säkerhet	
Slagtålighet IK	IK07
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 90 °C
Utrustning	
Med skyddsfilm	Nej
Konfiguration	
Överlapp	Nej

Illustrationer | teckningar

