Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
WNA002

WNA002

IP55

CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Στοιχείο ελέγχου

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1

Διαστάσεις

Διαστάσεις	55 x 55 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης	0 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης	Με ακροδέκτη N Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός	Για φωτισμό
Μπουτόν	Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι