Fiche technique du produit
FD52BN



FD52BN

Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie, 5 rangées, 120 modules, porte pleine

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	160 A
Equipement	
Nombre de rails	5
Nombre de rangées	5
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No
Capacité	
Nombre de modules	120
Dimensions	
Hauteur	900 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Dimensions	
Largeur en modules	24
Plastron, porte	
Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	4
Matières	
Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui