Fiche technique du produit
WH20180905A



WH20180905A

kallysto Poussoir pivotant F-O/1p/2->0<-1/ Plaque frontal pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	16 A
Courant de commutation	16 A
Tension	
Tension nominale	230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	1
Matière	
Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat
Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	63 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	44 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Contact tournant
Contact d'acquittement	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Raccordement	
Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Borne à vis
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C

Textes	
Plaques centrales	Pour plaque centrale avec bouton tournant
Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
Mode de montage	Pour montage associé
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour
kallysto encastré

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui