Karta katalogowa
VA24T



VA24T

volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA24xx, 2-rzędowe, stalowe

Właściwości techniczne

Kompatybilność	
Odpowiedni do typu obudowy	Montaż natynkowy
Wymiary	
Wysokość	370 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	22 mm
Pokrywa, drzwi	
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Materiały	
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Kolor produktu	Czysta biel
Materiał	Metal
Wykończenie	Barwiony
Architektura	
Położenie drzwi szafki	Lewy
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa
Sprzęt	
Liczba rzędów	2
Liczba kluczy	1
Łączność	
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Instalacja, montaż	
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak