# Productdatablad
M55069010



M55069010

**LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x110 mm, helderwit**

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Meting a | 190 mm |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)<br>Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Slagvastheid IK | IK07 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Met beschermfolie | Nee |

### Configuratie

| | |
|---|---|
| Overlappend | Nee |

## Afbeeldingen | tekeningen

