Tehnički list proizvoda
M55069010



M55069010

T-komad, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x110 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	110 mm
Mjerenje a	190 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne

Ilustracije / crteži

