Технічні характеристики виробу
47357004

47357004

Розетка з з/к, зах.контактів, нержавіюча сталь, 16A/250B K.5

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V

Електричний струм

Номінальний струм	16 A

Частота

Частота	50 - 60 Hz

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
Вбудована глибина	32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні

Ємність

Кількість модулів	1

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні

Тексти	
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із
K.x

Sustainability	
Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так