Produktdatenblatt
TRE530



TRE530

Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	4 - 4 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
Minimale Einschaltdauer	30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	15 min

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufruf bei Bewegung/ohne Bewegung Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m