Ficha técnica do produto
TRE530



TRE530

Detector mov. 220° RF KNX solar branco

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	30 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	15 min

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção	220 - 220
Ângulo de deteção horizontal	220 - 220

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/ sem movimento Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	16 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	10 m