Tehnički list proizvoda
TRE530



TRE530

Senzor pokreta, IP55, NŽ, solarni, KNX, quicklink, bijela

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m
Visina nakon ugradnje	4 - 4 m

Postavke

Minimalni radni ciklus	30 s

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	15 min

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx

Detekcija

Ugao detekcije	220 - 220
Horizontalni ugao detekcije	220 - 220

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/ bez kretanja Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom

Doseg

Maks. opseg prijenosa frontalno	16 m
Maks. domet transmisije bočno	10 m