Produktový list
TRE530



TRE530

KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220° se solárním článkem, nástěnné, bílá mat

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,50 - 2,50 m
Instalační výška	4 - 4 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
Minimální pracovní cyklus	30 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	15 min

Konektivita

Se sběrnicovým systémem KNX RF	Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx

Detekce

Úhel záběru	220 - 220
Úhel detekce, vodorovný	220 - 220

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	16 m
Maximální dosah přenosu do strany	10 m