Scheda tecnica del prodotto
TRE531



TRE531

Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Antracite Parete

Caratteristiche tecniche

Serie	
Altezza d'installazione	4 - 4 m
Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m
Impostazioni	
Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
Ciclo di lavoro minimo	30 s
Funzioni	
Ciclo di lavoro massimo	15 min
Connettività	
Con sistema bus radio KNX	Sì
Dotazione	
Collegamento bus integrato	Sì
Illuminazione	
Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
Rilevazione	
Angolo di rilevamento	220 - 220
Angolo di rilevamento orizzontale	220 - 220
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
Materiali	
Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC)
Testo	
Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore
Distanza di rilevamento	
Area massima di rilevamento frontale	16 m
Portata massima di trasmissione laterale	10 m